

## 直接无捻粗纱



### 产品牌号

## ECT469HT-8800

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

## 产品说明

用于拉挤大型玻璃钢型材，大TEX，节约纱架空间。适用于聚酯树脂（UP）、乙烯基树脂（VE）；

| 产品特点   | 技术指标  |                 |           |         |           |              |
|--|-------|-----------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>•独特的表面处理技术</li> <li>•优异的集束性</li> <li>•良好的树脂结合性</li> </ul> | 浸润剂类型 | 线密度 [tex(g/km)] | 纤维直径 (μm) | 含水率 (%) | 可燃物含量 (%) | 抗拉强度 (N/Tex) |
|  | —     | ISO1889         | ISO1888   | ISO3344 | ISO1887   | ISO3341      |
|  | 硅烷型   | 8800±5%         | 27±1      | ≤0.1    | 0.6±0.15  | ≥0.25N/Tex   |
|  | 硅烷型   | 9600±5%         | 28±1      | ≤0.1    | 0.6±0.15  | ≥0.25N/Tex   |

## 规格参数

| 产品牌号       | 可选玻璃类型 | 纤维直径[μm] | 线密度[tex(g/km)] |
|------------|--------|----------|----------------|
| 469HT-8800 | ECT    | 27       | 8800           |
| 469HT-9600 | ECT    | 28       | 9600           |

## 包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可放入48个或64个纱团。

| 卷重 (kg) | 纱卷公称尺寸 (mm) |         |     | 卷装量 (团) | 托盘尺寸[mm]<br>长*宽*高 | 每托重量 (kg) |
|---------|-------------|---------|-----|---------|-------------------|-----------|
|         | 外径          | 内径      | 高度  |         |                   |           |
| 15~18   | 280         | 152/162 | 260 | 48      | 1120*1120*940     | 720~864   |
|         |             |         |     | 64      | 1120*1120*1200    | 960~1152  |

## 存储

•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。